

Négatoscope Bas'X - 1 plage verticale

Codes :

Reference: NBXV3I

**Description :**

Coffre et profilés blancs.

Fond en tôle d'acier 10/10 époxy.

Tubes fluorescents droits type «lumière du jour», température de couleur 6 500° Kelvin.

Ecran Altuglas en acrylique coulé de 3 mm d'épaisseur.

Existe de 1 à 4 plages.

Fabrication française.

Conforme à la norme DIN 6859.

Modèle avec interrupteur, 1 plage verticale 43 x 120 cm.