

Bac chauffant Profond 56l Rolyan®

Codes :

Reference: 091130509



Description :

Ce bac chauffant s'utilise pour les matières thermoformables. Il possède un thermostat et à une contenance de 56l. Son couvercle est en 2 parties.

BACS CHAUFFANTS (220-240 Volts)

Construction solide en acier inoxydable

Le couvercle à charnières garantit que l'eau ne se déverse pas hors du bac chauffant (sauf réf. AA9407)

Contrôle thermostatique avec élément chauffant dissimulé sous le plateau perforé

Commutateur de verrouillage (l'interrupteur se met de lui-même sur la position arrêt lorsque l'appareil est débranché)

Des poignées de saisie encastrées pratiques facilitent le transport du bac d'un lieu à l'autre

Le logo bleu est apposé lorsque le bac chauffant bénéficie d'une finition anti-bactérienne (ions Ag+)

Conformes à la : Directive Européenne "Basse tension" 2006/95/CE ; Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 89/336/CE

Conformes aux Normes BS EN 61010:1 / BS EN 61010:2:010 / BS EN 61326

2 ans de garantie

Prise Europe

Attention ! Ne jamais allumer l'appareil lorsqu'il est vide d'eau. Ne jamais placer le matériau thermoformable en contact direct avec le fond de l'appareil. Il convient de toujours utiliser le plateau perforé ou la garniture de bac chauffant

Couvercle en 2 parties

Robinet de vidange

Tuyau d'évacuation fourni (longueur 1 mètre)

Modèle avec couvercles à charnières.

Poids : 18,3kg

Dimensions intérieures (Lxlxh) : 62 x 50 x 20cm

Dimensions extérieures (Lxlxh) : 66 x 55 x 29cm